

Rocholz Schneidständer 5000

Schnittbreite 1000 mm, Für einen Rollendurchmesser von 750 mm, Höhe x Tiefe 810 x 970 mm, Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Artikelnummer: 208337



Rocholz Schneidsystem 5000

Untertischgerät

Rocholz Schneidständer 5000




- Schnittbreite 1000 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
- Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klängenmesser, schneidet in beide Richtungen
- Höhe x Tiefe 810 x 970 mm
- Traglast 200 kg
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Zum Aufstellen auf dem Boden
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
- mit GS-Zeichen

Technische Details








Verpackungstyp	Schneidständer	Aufstellung/Montage	Boden
Verpackungsart	manuell	fahrbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Papier, Pappe, Weichfolie	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Schnittbreite	1000 mm	Material	Stahl
Rollendurchmesser	750 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	200 kg	Farbe	RAL 7016/RAL2002

Schneidvorrichtung	2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klängenmesser, schneidet in beide Richtungen	Zertifizierung GS
Höhe	810 mm	Gewicht 40 kg
Tiefe	970 mm	

Zubehör

208365		Meterzähler für Packtisch, Schnittbreite 1000 mm
208369		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Papier und Pappe
208370		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Folien

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klängenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammaturn ca 80 g/m ²