

Hymer Klapptritt

Podest Höhe x Breite x Tiefe 620 x 400 x 300 mm, 3 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), Plattform aus Guss

Artikelnummer: 219685



HYMER



Hymer Klapptritt

Klapptritt

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 620 x 400 x 300 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,12 m
- 3 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- platzsparend zusammenklappbar
- Sichere Anwendung durch starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Plattform aus Guss
- Gewicht 4,7 kg
- gemäß DIN EN 14183

Technische Details

Steigtechnik Klapptritt

fahrbar nein

Material Plattform	Guss	Breite Podest	400 mm
Höhe Podest	620 mm	Tiefe Podest	300 mm
Nutzung	einseitig	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	3	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Stufen	Sicherheitsausstattung Leiter	starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe	2,12 m	Ablageschale	nein
klappbar	ja	Norm	DIN EN 14183
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Gewicht	4,7 kg
Tiefe Stufen	80 mm		

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz