

## Hymer Stufenstehleiter 4126

Aufstieg einseitig, 4 profilierte Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 0,88 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 1,64 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 231313



**HYMER**



### Stufenstehleiter







- Aufstieg einseitig
- 4 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,88 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,64 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Hohe Stabilität durch Aussteifungsstreben am Antritt
- Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
- Eimerhaken mit 10 kg Traglast
- Ablageschale aus Kunststoff
- rutschsichere Leiterschuhe am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium

- aufgestellt Höhe x Breite 1490 x 440 mm
- Gewicht 4,9 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Stufenstehtleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Nutzung	einseitig	Spreizsicherung	nein
Länge Holm	1,64 m	Leiter Ausführung	zweitellig
Standhöhe	0,88 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Breite Podest	250 mm	Traglast Eimerhaken	10 kg
Tiefe Podest	250 mm	Ablageschale	ja
Reichhöhe	2,88 m	Material Ablageschale	Kunststoff
Stufen Anzahl	4	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungsstreben am Antritt
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	EN 131
Höhe	1490 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	440 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	4,9 kg

## Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE