


bott **Schubladenschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm, 7 Schublade(n), Mit Vollauszug, Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puerbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 232063














Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm
- 7 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Vollauszug
- Schubladenauszug 100 %
- Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puerbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau





Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Korpus	mit Puverbeschichtung
Höhe	1000 mm	Oberfläche Front	mit Puverbeschichtung
Breite	800 mm	Auszugssperre	nein
Tiefe	550 mm	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl	7 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm	Gewicht	84,969 kg
Schubladentraglast	75 kg		

Zubehör

232994		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232995		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232996		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232997		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232998		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232999		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233015		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233034		Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 800 x 550 mm, in schwarz
233063		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
233068		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

233072		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
233441		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun
233442		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau
233448		Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen