

bott

Montagetisch

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm, Tischplatte aus Linoleum, Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233247



Montagetisch








- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
- Tischplatte aus Linoleum
- Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank
- links 5 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x 100 mm, 3x 175 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Material Platte | Linoleum |
| Tischtyp | Montagetisch | Material Gestell | Stahl |
| Höhe | 980 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Breite | 1050 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 600 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| höhenverstellbar | nein | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Werkbank Ausstattung | 5 Schubladen, 1 Schrank | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Unterbauten links | 5 Schubladen | Türen Anzahl | 1 Stück |
| Unterbauten rechts | 1 Schrank | Türtyp | Flügeltür |
| Schubladen Anzahl | 5 Stück | fahrbar | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x 100 mm, 3x 175 mm | Rollen Anzahl / Art | 4 Rollen |
| Schubladentraglast | 50 kg | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Auszug Schublade | 100 % | Gewicht | 93,915 kg |
| Auszug Sperre | Einzelauszug Sperre | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 233000 |  | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233001 |  | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233002 |  | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233003 |  | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233004 |  | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233005 |  | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233006 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|--|
| 233016 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233449 |  | Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |