

Sichtlagerkasten Classic

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 /
300 mm, Aus Polypropylen in blau,
Mit Griffstab

VE 8 Stück

Artikelnummer: 974267



Sichtlagerkasten Classic

mit großer Griffmulde für leichtes Anheben

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm
- Aus Polypropylen in blau
- Mit Griffstab
- Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahnggeeignet

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	rollenbahnggeeignet	ja
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Höhe	200 mm	Griff	große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Breite	200 mm	Tragevorrichtung	Griffstab
Tiefe	350 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Bodentiefe	300 mm	Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Material	Polypropylen	Farbe	blau
recyclbar	ja	Größe	3 - HxBxT 200x200x350/300 mm
Gefahrstoffeeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Gewicht	0,75 kg

Zubehör

989504



Etikett für Sichtlagerkästen, für Behälter Höhe x Breite 200 x 200 mm

Dazu passt auch ...

209420



Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

524162



Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

529930



Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium

531075



Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau