

Artikel nummer	artikelnaam
949347009	HK07 - wandcontactdoos 1V RA staal



HK07 - wandcontactdoos 1-voudig geaard staal

Technische gegevens	949347009
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal eenheden	1
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 Hz
Beschermingscontact	ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Rond aardingscontact	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Unterputz
Kleur	Roestvrij staal
Uitvoering	Beschermend contact (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	gelakt
Aantal fasen	1

Technische gegevens		949347009
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Schakelmateriaalbreedte	55,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	55,000 mm	
Schakelmateriaaldiepte	41,100 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	overig	