

**Artikelnummer:** 138966

**Kurzbeschreibung:** Stellinglekbak, polyetheen, hangbaar, inrijvakken, met PE-rooster, B 2680 x D 1300 x H 215 mm

**Langbeschreibung:** Stellinglekbak, polyetheen, hangbaar, inrijvakken, met gegalvaniseerd of PE-rooster, versch. afmetingen: Deze hanteerbare en toegankelijke legbak van polyethyleen is verkrijgbaar in gegalvaniseerd of met een PE rooster. De fabrikant biedt het model aan in verschillende gangbare maten. De hoogwaardige schapbak voor de veilige opslag van waterverontreinigende stoffen van alle gevarenklassen is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Een variant met een gegalvaniseerd rooster en een variant met een rooster, eveneens van polyethyleen, zijn beschikbaar. In ieder geval wordt een hoge corrosiebescherming geboden en is het materiaal ongevoelig voor agressieve chemicalia'«n. De kuip kan tot 220 liter inhoud hebben. Voor de vorkheftruck biedt de haak-in-plankgoot een bodemvrijheid van 100 mm voor de onderwagen. Het dienblad is geschikt voor alle gangbare legbordbreedte en kan flexibel op traversen worden geplaatst. Dit maakt het mogelijk om bestaande rekkensystemen op een economische en wettelijke manier achteraf te monteren. De legborden zijn hier verkrijgbaar in grijs en in twee verschillende breedtes en hoogtes per roostervariant.

**Meer details:**

- 100 mm bodemvrijheid (toegankelijk met vorkheftruck/heftruck)
- Uitvoeringen: gegalvaniseerd of met PE-rooster
- Bestand tegen veel agressieve chemicalia'«n
- Voor het plaatsen op traversen
- Voor alle gangbare schapbreedtes
- Volledige corrosiebescherming
- Materiaal: volledig gemaakt van polyethyleen
- Draagvermogen: 1000 kg
- Opvangcapaciteit: 220 l.
- Kleur: grijs
- Afmetingen gegalvaniseerd: B 1780/2680 x D 1300 x D 1300 x H 250/190 mm.
- Afmetingen PE rooster: B 1780/2680 x D 1300 x H 275/215 mm.

