

Artikelnummer: 157592

Kurzbeschreibung: werkplaatswagen, 103 delig, plaatstaal/ABS, 7 schuifladen, met handgreep, centrale vergrendeling



Langbeschrijving: werkplaatswagen, 103 delig, plaatstaal/ABS, 7 schuifladen, met handgreep, centrale vergrendeling: Deze 103-delige werkplaatswagen van plaatstaal en ABS is uitgerust met zeven laden en heeft een praktische handgreep. De trolley kan worden vergrendeld door centrale vergrendeling. Met deze uitstekend uitgeruste werkplaatswagen krijgen hobbyisten en vakmensen een uitgebreide set hoogwaardige gereedschappen. Deze robuuste, duurzame gereedschappen zijn zeer nuttig, bijvoorbeeld bij autoreparaties. Het 103-delige assortiment omvat combisleutels, dopsleutels en schroevendraaiers, maar ook tangen en stiftsleutels in verschillende maten en uitvoeringen. De onderdelen worden opgeslagen in zeven robuuste laden met een draagvermogen van 35 kg en kogelgelagerde geleiderails. Verdere opbergmogelijkheden ontstaan op de steun met kleine deelvakken. Daarnaast levert de fabrikant tien ladeverdelers voor een betere organisatie van de gereedschappen. Indien nodig kunnen extra houders worden bevestigd aan een sleutelgat in de zijplaat. De trolley is eenvoudig te manoeuvreren met een handgreep en de vier stevige wielen van polypropyleen. Andere kenmerken zijn onder andere randbescherming aan alle zijden en een anti-kantelbeveiliging die voorkomt dat de trolley kantelt.

Inhoudelijk:

- Combinatiesleutel 6-22mm, DIN 3113, 12 stuks, DIN 3113, 12 stuks.
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 22
- 1/2" inbusset, zeskantig, DIN 3124, 29 st.
- 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1/2" inbussetlinzetstuk, zeskantig, lange uitvoering, DIN 3124, 10 - 13 - 17 mm, DIN 3124, 10 - 13 - 17 mm
- 1/2" bougie-inzetmoduul 16 - 21 mm
- 1/2" cardankoppeling, DIN 3123 C
- 1/2" verlenging, DIN 3123 B, 125 - 250 mm, DIN 3123 B, 125 - 250 mm
- 1/2" Overgangsdeel 3/8"x1/2" x1/2"
- 1/2" hefboomvergrendeling, 72 tanden, DIN 3122 D, 250 mm, 72 mm
- Schroevendraaier, 4 stuks, 4 stuks.
- Werkplaats schroevendraaier 3 x 75 - 5 x 75 mm - 5 x 75 mm
- PH Schroevendraaier PH0 - PH1
- Tang, 5 stuks, 5 stuks.
- Combinatietang 180 mm
- Stroomzijdige snijder 180 mm
- Vlakke ronde neustang 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Zijsnijder 145 mm
- 1/4" Socket set, 36 st.
- 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4" PH Schroevendraaierbit PH1 - PH2
- 1/4" schroevendraaier bit 4 - 5,5 mm
- 1/4" binnenzeskant-schroevendraaier met binnenzeskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1/4" TR-schroevendraaierbeitel TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX30
- 1/4" cardanverbinding
- 1/4" uitbreiding 50 - 100 mm
- 1/4" Adapter schuifstuk 3/8"x1/4" Adapterplaatje 3/8"x1/4"
- 1/4" insteekhandgreep met 1/4"-aandrijving vierkant
- 1/4" hefboom ratel, 72 tanden 140 mm, 72 tanden
- Inbusset 1,25 - 1,5 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
- L-toets, 2 stuks, 2 stuks.
- Inbus-® L-sleutelset
- 1,5 - 2 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- TORX-® L-toetsenset met kogelkop
- TX9 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX40

Meer details:

- 103 onderdelen (combisleutel 6-22 mm, dopsleutel set -1/2" 29-delig, dopsleutel set -1/4" 36-delig, 4-delige schroevendraaiers, 5-delige tang, stiftsleutels)
- 7 laden met een draagvermogen van 35 kg, volledig uittrekbaar en met kogelgelagerde schuifladen
- plaatstaal met poedercoating
- Zijdelingse randbescherming
- Afsluitbaar door cilinderslot
- centraal vergrendelingssysteem
- Twee vaste en twee zwenkwielen van polypropyleen en twee zwenkwi

