

**Artikelnummer:** 97811

**Kurzbeschreibung:** Aluminium laadbrug type SKB, type 3, 72 kg

**Langbeschreibung:** Aluminium laadbrug type SKB: [ul]<li> Belastbaarheid: 4000 kg</li><li> Opzij te verschuiven</li><li> Rijvlak van antislipprofiel</li><li> Stalen delen verzinkt</li><li> Geleiderail wordt op het U-profiel gelast</li><li> Montagehandleiding is bijgevoegd</li><li> Uniforme breedte: 1500 mm</li>[ul]<b>Type 1</b>[ul]<li> Afm. (l x h): 565 x 70 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 48 kg</li>[ul]<b>Type 2</b>[ul]<li> Afm. (l x h): 815 x 100 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 56 kg</li>[ul]<b>Type 3</b>[ul]<li> Afm. (l x h): 1065\* x 130 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 72 kg</li>[ul]<b>Type 4</b>[ul]<li> Afm. (l x h): 1315\* x 165 mm, draagvermogen: 3000 kg, gewicht: 84 kg</li>[ul]<b>Type 5</b>[ul]<li> Afm. (l x h): 1565\* x 195 mm, draagvermogen: 3000 kg, gewicht: 94 kg</li>[ul]<b>\*Met verenlift</b><b>De benodigde geleiders zijn alleen in volle meters leverbaar</b>(1000, 2000 en 3000 mm lengte). A.u.b. bij uw bestelling aangeven!

