

## D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 69 282 7420
Beschreibung	D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09692827420">https://b2b.harting.com/09692827420</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	gerade
Merkmale	Werkzeugeinstellung: 3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20

### Ausführung

Anschlussart	Crimpschluss
Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 20 ... AWG 16
Betriebsstrom	≤10 A
Durchgangswiderstand	≤1 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm
Grenztemperatur	-55 ... +155 °C
Steckkraft	≤7 N
Ziehkraft	≈5 N
Anforderungsstufe	3



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Steckzyklen ≥50

---

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	0,2 µm Au
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

---

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	1,99 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder