


21630-784 VARISTAR CP DACH MIT 6 ENERGIEEFFIZIENTEN
LÜFTEREINSCHÜBEN, RAL 7021, 800B 800T



KEY FEATURES

6 Axiallüfter, verbaut

Schuko/IEC 60320 C12 Stecker

6 stromsparende Axiallüfter, verbaut

Weitbereichseingang 90-260 VAC

Drehzahlregelung mit 2 T°-Sensoren

Alarm über T° und Lüfter (Anzeigefeld an Front- und Relaisausgängen)

Fernsteuerung über Modbus RTU oder Guardian

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüfter

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Abdeckblech mit Lüftern

Passend zu: Varistar CP

Spannung DC: 24 V

Tiefe: 800 mm

Farbe: Schwarzgrau

Schutzart: IP20

Luftstrom: 171 m³/h

Geräuschpegel 42,5dB(A)

Max. Statischer Druck: 68,1 Pa

Farbecode: RAL 7021

Spezifikation: IEC 61587-1

Oberfläche: Pulverbeschichtung

Breite (mm): 800 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar Lüfterdach mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

Nordamerika

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.