

BITS UND BIT-SETS

► 6-340-3

4 mm Bit Satz 42 tlg (ohne Box)

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln
 Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC
 C4 Bits filigranes Werkzeug für feines Arbeiten
 6-kt, Klingenlänge 22 mm, Klingen Ø 8 mm
 Maße Riegel ca. 65 x 8 x 28 mm, Gewicht: 117 g

Bits

	Schlitz 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0
	Kreuz-Schlitz PH000-PH00-PH0-PH1
	Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	Dreieck 1.6 - 2.0 - 2.2 - 2.3
	Tri-Point 0,1

Bits

	Quadrat S0 - S1
	Sechskant 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0
	Pentalobe P2 - P5 - P6
	Steckschlüssel 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0
	SIM-Eject

► 6-340

4 mm Bit Satz 44 tlg (ohne Box)

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits (Größen siehe 6-340-3)
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln
 Qualitätsstahl sandgestrahlt vernickelt 52-54 HRC
 + ESD-Griff (leitfähig 10⁶ bis 10⁹ Ohm)
 + Bit-Verlängerung 115 mm
 Abmessungen Bitriegel. 65 x 8 x 28 mm, Gewicht 157 g



► 6-350

4 mm Bit Satz 45 tlg mit ESD-Box

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits (Größen siehe 6-340-3)
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln
 Qualitätsstahl sandgestrahlt vernickelt 52-54 HRC
 + ESD-Griff (ableitfähig 10⁶ bis 10⁹ Ohm)
 + Bit-Verlängerung 115 mm
 + Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm
 Abmessungen Box 135 x 85 x 20 mm, Gewicht 215 g



► 4-910

4 mm Bit im Koffer 47 tlg

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits (Größen siehe 6-340-3)
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln
 Qualitätsstahl sandgestrahlt vernickelt 52-54 HRC
 + ESD-Griff (ableitfähig 10⁶ bis 10⁹ Ohm)
 + Bit-Verlängerung 115 mm
 + LCD Öffner Saugnapf mit Ring
 + Öffnungswerkzeug BERNSTEIN Metallöffner flach
 + ESD SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl (ableitfähig 10⁶ bis 10⁹ Ohm)
 Abmessungen Koffer 175 x 160 x 45 mm, Gewicht 420 g

