



SxV- und CxV-Lötspitzen


Die SxV- und CxV-Spitzen sind für die Lötspitzen-Lötgriffel der PS- und MFR-Plattformen vorgesehen und werden für Anwendungen mit großem Wärmebedarf empfohlen. Die gesamte Auswahl steht unter www.okinternational.com zur Verfügung.




SFV-CH10
Meißel, 30°,
1,0 mm




SFV-CH20
Meißel,
2,0 mm




SFV-CH25
Meißel,
2,5 mm




SFV-CH50
Meißel,
5,0 mm




SFV-CHB15
Meißel,
30° gebogen, 1,5 mm




SFV-CN05
Konisch,
0,5 mm Ø




SFV-CNB05
Konisch, gebogen,
0,5 mm Ø




SFV-CNL04
Konisch, lang,
0,4 mm Ø



SFV-CNL10
Konisch, lang,
1,0 mm Ø



SFV-CNL14
Konisch, lang,
1,4 mm Ø




SFV-DRH20
Konisch, abgeschrägt,
2,0 mm Ø




SFV-DRH20CP
Schleplötspitze, verchromt bis zur
Kontaktfläche, 45°, 2,5 mm




SFV-DRH30CP
Schleplötspitze, verchromt bis zur
Kontaktfläche, 45°, 3,6 mm



SFV-DRK50
Messerform, für PLCCs und
SOJs, 5,0 mm



SFV-DRK50S
Messerform, für PLCCs und
SOJs, 5,0 mm, asymmetrisch



CFV-BL100
Klingenlötspitze L = 10 mm

CFV-BL250
Klingenlötspitze L = 25 mm

CFV-BL350
Klingenlötspitze L = 35 mm

CFV-BL400
Klingenlötspitze L = 40 mm

CFV-BL500
Klingenlötspitze L = 50 mm

Lötpatronen mit dem Buchstaben "F" sind für den Einsatz mit bleifreien Lötloten auf FR4-Leiterplatten geeignet. Bei Anwendungen mit niedrigerem oder höherem Wärmebedarf ist das "F" in der Artikelnummer entsprechend der Anwendung durch die nachfolgenden Buchstaben zu ersetzen: **T** = für temperaturempfindliche Bauteile, **C** = für Keramik-Bauteile oder Anwendungen mit großer Masseanbindung. CxV Spitzen sind nur in dem Temperaturbereich "F" oder "C" verfügbar.