



Hauptmerkmale

Produktbereich	Lineryg
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutelreihe
Menge pro Satz	10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt	0,5 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	With integrated marker tag holder
Farbe	Weiß
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 22
Frontringabmessungen	Ø 3,1 mm
Rohrdurchmesser	1,3 mm
Länge	14 mm
Rohrlänge	8 mm
CAD-Gesamttiefe	32 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	1000
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	23,000 cm
VPE 2 Gewicht	146,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	80000

VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	12,480 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------