

LabelManager™ 210D



Allzweck-Etikettendrucker mit großem Grafikdisplay

- Länderspezifische Computer-Tastatur
- Druckt bis zu zehn Kopien eines Etiketts
- Erstellen Sie Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung
- Schnellzugriffstasten für Satzzeichen, Währungssymbole, andere Symbole, diakritische Zeichen
- Speicherung von 9 häufig verwendeten Etiketten für einen schnellen Zugriff



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 210D-Etikettendrucker
- D1-Starter-Etikettenkassette, schwarz auf weiß, 12mm x 3m
- Handbuch mit Anleitungen
- Garantiekarte für 2 Jahre



Kitinhalt wie Einzelgerät plus:

- D1-Etikettenkassette, schwarz auf gelb, 12mm x 3m
- Kurzanleitung
- 6 AA-Batterien
- Netzteil



Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	155 x 165 x 64mm
Gewicht (ohne Akku)	435 g
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen:	6, 9 und 12 mm
Band-Plattform	D1, IND
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12mm/s
Barcodes	Nein
Art des Schnitts	manuell
Batterien	6 AA Batterien (nicht enthalten)
Adapter	Ja (optional, separat erhältlich)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kundenpreis
S0784470	LabelManager 210D QWERTZ DE/AT/CH	Einheit	9,7	22,2	20,3	0,8	1	3501170784471	
		Regal	-	-	-	-	-	-	
		Koffer	61,0	23,6	22,8	5,4	6	13501170784478	
		Palette	120,0	80,0	106,2	132,4	120	-	
Zubehör									
S0721440	Netzteil	Einheit	11,5	6,0	9,0	0,2	1	5411313400763	

LabelManager™ 210D | Kompatible Etiketten



D1 Standard*

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

*Zur Verwendung mit der LabelManager™-Serie und LabelWriter™ 450 Duo

Kompatible D1-Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D1 STANDARD													
6mm	7m	S0720780	S0720770	S0720790	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9mm	7m	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	–	–	S0720690	–	S0720700	–
12mm	7m	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520



IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

Zur Verwendung mit den LabelManager®, LabelWriter® 450 Duo- und Rhino™-Serien

IND-kompatible Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYLETIKETT													
9mm	5,5m	18443	–	–	–	–	–	–	1805437	–	–	–	–
12mm	5,5m	18444	–	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	–
IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN													
6mm	5,5m	1805442	1805440	–	–	1805441	–	–	–	–	–	–	–
9mm	5,5m	18482	18508DMO	–	–	18485	–	–	–	–	–	–	–
12mm	5,5m	18483	622289	–	–	18486	–	–	–	–	–	–	–
IND FLEXIBLES NYLONBAND													
12mm	3,5m	18488	–	18490	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Herkunftsland: Belgien

VERTRIEB DURCH:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier - Schweiz
WWW.DYMO.COM



A Newell Rubbermaid Brand

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

©2014 Newell Europe LLC