


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 1205 x 695 mm, 9 Schublade(n),
Verschließbar mit Zylinderschloss,
Korpus mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung, Front mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500713



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 1205 x 695 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/6x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung














- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Schubladen Ausstattung	Farbleitsystem
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszugführung Schublade	mit Teleskopschiene
Material	Stahl	Auszug Schublade	100 %
Höhe	1400 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Breite	1205 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	9 Stück	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/6x150 mm/1x200 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 150 mm	6 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	200 kg	Garantie	5 Jahre
Einteilungsraster längs	50 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster quer	30 mm	Gewicht	119 kg

Zubehör

501097		Trennwand, 4 Längsteiler + 5 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 1100 mm
501098		Trennwand, 4 Längsteiler + 5 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 1100 mm
501114		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501115		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 1100 mm
501116		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 1100 mm
501151		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501165		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501169		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Breite 1100 mm, In schwarz
501173		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Breite x Tiefe 1100 x 600 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot