

PVC Schlauch, mittelschwer, kälteflexibel
(bis -25°C)

Anwendungen

- Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
- Vakuümheber, Vakuümhebegerät: Vakuümzuleitung

Eigenschaften

- mittelschwere Ausführung
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit

- sehr gute Kälteflexibilität
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -25°C bis 60°C

Konstruktion, Werkstoff

NORPLAST® Vollkunststoffschlauch

1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel; Spirale: Hart-PVC
2. innen glatt; Wandung: hochwertiges kälteflexibles Weich-PVC

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- grau (Standard)
- Sonderfarben: eingefärbte Spirale, voll eingefärbt
- kundenspez. Sonderaufdruck

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	weitere Fertigungs- längen m	Bestellnummer
- / 20	27	1,000	0,500	30,0	0,190	25	-	388-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,500	32,5	0,230	25 50	-	388-0025-0000
- / 30	36	1,000	0,500	40,0	0,280	-	25 50	388-0030-0000
1,25 / 32	38	1,000	0,500	44,0	0,300	25 50	-	388-0032-0000
1,36 / 35	41	1,000	0,500	47,5	0,340	-	25 50	388-0035-0000
1,5 / 38	45	1,000	0,500	51,0	0,390	25 50	-	388-0038-0000
- / 40	47	0,800	0,500	50,0	0,420	25 50	-	388-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,750	0,500	57,5	0,510	-	25 50	388-0045-0000
2 / 50-51	58	0,700	0,400	60,0	0,620	25 50	-	388-0050-0000
2,36 / 60	68	0,650	0,400	70,0	0,740	25 50	-	388-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,650	0,350	73,5	0,780	25 50	-	388-0063-0000
- / 70	79	0,500	0,350	85,0	0,890	-	25 50	388-0070-0000
3 / 75-76	85	0,400	0,350	92,0	1,010	25 50	-	388-0076-0000
- / 80	90	0,350	0,350	95,0	1,150	25 50	-	388-0080-0000
3,5 / 89-90	101	0,300	0,300	105,0	1,350	-	25	388-0090-0000
4 / 100-102	114	0,280	0,300	119,0	1,590	25	-	388-0102-0000
- / 110	122	0,250	0,300	130,0	1,830	-	25	388-0110-0000
4,72 / 120	132	0,200	0,300	140,0	2,000	-	25	388-0120-0000
5 / 125-127	139	0,200	0,250	146,5	2,130	25	-	388-0127-0000
6 / 150-152	164	0,180	0,250	174,0	2,950	25	-	388-0152-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.


Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.



Zubehör



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.