

K - PUSH TECH

Druck - und Magnetschäpper

K PUSH TECH



DRUCK- UND
MAGNETSCHNÄPPER





LEGENDE SYMBOLE UND OBERFLÄCHEN

SYMBOLE



= SELBSTSPERREND FÜR
TRANSPORT UND MONTAGE



= SELBSTAUSLÖSESCHUTZ



= NORMEN / PATENTE



= PHILLIPS / POZIDRIV



= NEWTON



= ART.NR.



= INNENSECHSKANT
AUFNAHME



= SELBSTHEMMEND



= STÜCK PER PAKET



= SCHLITZ AUFNAHME



= AUFWÄRTS ÖFFNEND



= KOMBI - AUFNAHME



= ABWÄRTS ÖFFNEND



= BELASTUNG



= SENKKOPF



= HOLZ- / GLASSDICKE



= PAN HEAD KOPF



= STANDARD SCHARNIERE



= LOCHDURCHMESSER



= FLACHRUNDKOPF



= KIMANA
KLAPPENSCHARNIER



= DURCHMESSER



= FLACHKOPF



= KLAPPENSCHARNIER



= LÄNGE



= TRILOBULAR®
SCHRAUBE



= MIT FEDER



= HÖHE



= SELBSTBOHRENDE
SCHRAUBE



= OHNE FEDER



= RECHTE AUSFÜHRUNG



= EURO GEWINDE



= UMKEHRFEDER



= LINKE AUSFÜHRUNG



= METRISCHES GEWINDE



= EINSTELLCODE



= VORMONTIERTE
SCHRAUBE



= FÜR RUNDE ROHRE



= STÜCK PRO BOGEN



= VORMONTIERTER
SCHRAUBDÜBEL



= FÜR OVALE ROHRE



= SCHNITT AUF ANFRAGE



= MIT PUFFER



= SELBSTKLEBEND



= MIT MAGNET



= MIT FLANSCH

HINWEIS: Druckfehler oder fehlende Angaben können trotz aller Bemühungen vorkommen. Anpassungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

MATERIAL

ZA = Zink (ZAMAK)

ST = Stahl

HSS = HSS Stahl

BR = Messing

ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol

ZAnk = Zink vernickelt

STzk = Stahl verzinkt

AL = Aluminium

WD = Holz

EVA = Ethylvinylacetat

EP = **KUNSTSTOFF**

+ **EP** = Andere technische Kunststoffe auf Anfrage erhältlich

SR = **GUMMI WEICH**

+ **SR** = Andere Weichgummi auf Anfrage erhältlich

EPn = Kunststoff natur

EPc = Kunststoff klar

SRn = Gummi weich natur

EPw = Kunststoff weiss

EPg = Kunststoff grau

SRw = Gummi weich weiss

EPwg = Kunststoff klar grünlich

SRb = Gummi weich schwarz



OBERFLÄCHEN



+ = ANDERE OBERFLÄCHEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ART.NR.	OBERFLÄCHEN	PART. NO	OBERFLÄCHEN	ART.NR.	OBERFLÄCHEN
AA	Natur	JB	Aluminium glänzend	QB	Nussbaum
AB	Weiss	JC	Aluminium chromfarbig	RO	Rot
AC	Opal weiss	JD	Aluminium matt	UZ	T -Met
AE	Weiss RAL 9010	JE	Aluminium satiniert	WA	Bronziert
AK	Champagner	JF	Aluminium Messingfarbig	WI	Brüniert
AL	Elfenbein	JG	Aluminium 5	XD	Stahl satiniert
EA	Schwarz	JL	Aluminium PE 11	YA	Vernickelt
EB	Schwarz glänzend	JM	Aluminium RAL 9006	YB	Vernickelt glänzend
EC	Schwarz matt	KA	Chrom	YC	Vernickelt matt
EE	Anthrazit	KB	Chrom glänzend	YD	Vernickelt satiniert
FU	Metallgrau	KC	Chrom matt	ZA	Zink
GR	Roh	MA	Braun	ZN	Verzinkt
HA	vermessingt	MB	Hellbraun 1	ZQ	Gold glänzend
HH	Gelb verzinkt	NN	Braun Metallik	ZY	Titan
HL	Messing roh	NO	Beige	ZZ	Klar durchsichtig
IA	Grau	OA	Eiche	00	Andere Oberflächen
IB	Grau metallic	OZ	Esche		
IF	Mittelgrau	PA	Esche hell		
IJ	Hellgrau	PZ	Buche		
IL	Grau 20 (Lehmfarbig)	QA	Ahorn		

K PUSH TECH

K PUSH TECH ist das ganz neue und erweiterte Programm von automatischen Öffnungssystemen für Türen ohne Griffe oder Knöpfe.

Der spezielle Innenmechanismus sorgt für eine geräuscharme und dennoch leistungsstarke Funktion, die eine lange Haltbarkeit ermöglicht und somit für eine breite Anwendung bei verschiedensten Türen bestens geeignet ist.

K PUSH TECH ist in folgenden Versionen verfügbar:

- mit Puffer, für Schränke mit Federscharnieren;
- mit Magnet, für Schränke mit ungedeperten Scharnieren oder negativen Scharnieren (höchste Magnetkraft auf dem Markt).

Das **K PUSH TECH** Programm beinhaltet eine innovative Palette von Federstärken und drei Längen der Ausstosswege:

kurz – 14 mm, mittlere – 20 mm, lang – 37 mm.

Der Abstand zwischen Tür und Schrank ist reduziert: Aktivierungsspalt 1,4 mm, Ringdicke 0,6 mm.


Breite Einstellung: +6 / -0,45 mm; über diese Negativeinstellung kann die Feder deaktiviert werden.




PATENT ANGEMELDET
EINGETRAGENES DESIGN
ISO 7170/05




ZUM EINBOHREN




MIT MAGNET für Schränke mit ungedeperten Scharnieren oder negativen Scharnieren.




Weitere Infos, siehe „K PUSH TECH UND K LOCK GEGENPLATTEN“




MIT PUFFER für Schränke mit Federscharnieren.




VERSIONEN




EINSTELLUNGEN




EINBAU MIT CLIPSGEHÄUSE




MIT MAGNET für Schränke mit ungedeperten Scharnieren oder negativen Scharnieren.




Weitere Infos, siehe „K PUSH TECH UND K LOCK GEGENPLATTEN“




MIT PUFFER für Schränke mit Federscharnieren.




VERSIONEN



EINSTELLUNGEN





K-PUSH TECH 14 mit Magnet



= 100 Stk.

= 10 Stk.

inklusive

anthrazit

598388

599543

grau


598272

599547

weiss

598390

599544



K-PUSH TECH 14 mit Puffer



= 100 Stk.

= 10 Stk.

anthrazit

598391

599545

grau

598261


599542

weiss


598392

599546





K-PUSH TECH 20 mit Magnet			
	ST	EP	
		= 100 Stk.	
			= 10 Stk.
			inklusive
anthrazit	598382		599648
grau	598258		599647
weiss	598383		599649






K-PUSH TECH 20 mit Puffer			
	ST	EP	SR
		= 100 Stk.	
			= 10 Stk.
anthrazit	594511		59931/
grau	59451-		59931.
weiss	59451/		599310





CLIPSGEHÄUSE UND PLATTE FÜR KURZE UND MITTLERE VERSION



EP

Aufnahmeadapter K-PUSH TECH 14/20



= 100 Stk.

anthrazit 598386

grau 598260

weiss 598389



= Ø 3 mm

EP

Befestigungsplatte K-PUSH TECH 14/20



= 100 Stk.

anthrazit 598385

grau 598259

weiss 598387



= Ø 5 mm

EP

Befestigungsplatte K-PUSH TECH 14/20 Euro








= 100 Stk.

anthrazit 605722





grau 605723

weiss 605724







K-PUSHTECH14 mit Magnet

	= 10 Stk.
anthrazit	599461
grau	599460
weiss	599462



K-PUSH TECH 14 mit Puffer

	= 10 Stk.
anthrazit	599458
grau	599464
weiss	599459






K-PUSH TECH 20 mit Magnet



anthrazit 599538

grau 599575

weiss 599539





K-PUSH TECH 20 mit Puffer



anthrazit 599570

grau 599558

weiss 599560



K-PUSH TECH 37 mit Magnet

ST EP



= 100 Stk.

= 10 Stk.

inklusive

anthrazit

597688

599651

grau



597838

599650

weiss

597839

599652



K-PUSH TECH 37 mit Puffer

ST EP SR



= 100 Stk.

= 10 Stk.

anthrazit

594537

599315

grau

591859


599314

weiss

594536

599316






K-PUSH TECH 37 mit Puffer		
ST	EP	SR
STARKE VERSION		
	= 100 Stk.	= 10 Stk.
anthrazit	632222	632224
grau	632107	632122
weiss	632223	632225



CLIPSGEHÄUSE UND PLATTE FÜR LANGVERSION



EP

Aufnahmeadapter K-PUSH TECH 37




= 100 Stk.

anthrazit 598374

grau 591861

weiss 598384



= Ø 3 mm

EP

Befestigungsplatte K-PUSH TECH 37




= 100 Stk.

anthrazit 598273

grau 591860

weiss 598294



= Ø 5 mm

EP

Befestigungsplatte K-PUSH TECH 37 Euro






= 100 Stk.

anthrazit 605759

grau 605760




weiss 605761



ST EP SR **K-PUSHTECH 37 mit Magnet**






anthrazit	599541
grau	599540
weiss	599572



ST EP SR **K-PUSHTECH 37 mit Puffer**



anthrazit	599536
grau	599535
weiss	599537




K-PUSHTECH 37 mit Puffer
STARKE VERSION



- anthrazit 633062
- grau 632335
- weiss 633063



K PUSH TECH GEGENPLATTEN




ST

Magnetgegenplatte zum Kleben




vernickelt



530811



495587




= Ø 3 mm

ST


Magnetgegenplatte zum Einschlagen



vernickelt



628701



= Ø 3 mm




= PZ2

ST

Magnetgegenplatte zum Schrauben




vernickelt



530810



524930




= Ø 5 mm

ST


Magnetgegenplatte zum Einpressen



vernickelt




530812



513196


BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR K PUSH TECH ADAPTERPLATTEN



Senkkopfholzschraube Ø 3.5 x 16 mm




verzinkt



107476


BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR K PUSH TECH ADAPTERPLATTEN



Senkkopf - Euroschraube Ø 6 x 13 mm



vernickelt





260056



K PUSH TECH MONTAGEWERKZEUG

ANWENDUNG



EP	Montagewerkzeug für K-PUSH TECH
	= 1 Stk.
rot	599894

SFS unimarket AG
Beschlage
Nefenstrasse 30
9435 Heerbrugg
T +41 71 727 52 50
F +41 71 727 52 04

SFS unimarket AG
Beschlage
Neumattstrasse 24
5000 Aarau
T +41 62 834 88 00
F +41 62 834 88 50

SFS unimarket SA
Ferrements
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne
T +41 26 662 36 29
F +41 26 662 36 17

beschlaege@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz