

# Barrierefreie Türlösung Mit Planet X3 und modularem Click-Schwellen-System



Neu: einseitig auslösende, schlagregensichere  
Absenkung in Kombination mit neuer  
Nullschwelle

 Planet  
ASSA ABLOY

SWISS MADE


Experience a safer  
and more open world

# Planet X3 – Absenk- und Dichtung für Aussentüren

## Auslösung einseitig bandseitig mit drei Dichtbewegungen

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu können – trotz zunehmender Einschränkungen der Beweglichkeit im Alter – ist ein Wunsch vieler Menschen. Mit der neuen Generation der Absenk- und Dichtung Planet X3 bieten wir


Ihnen schon jetzt eine zukunftsichere, barrierefreie Türöffnung an, die sich in Kombination mit dem modularen Click-Schwellen-System ideal für Neubau und Renovation eignet.



✓ 3 gleichzeitige Dichtbewegungen ✓ Nur 1 Auslöseknopf ✓ 2 Seitenhubeinstellungen



Alle 3 Dichtbewegungen sind einstellbar:

- Hub nach unten
- Seitenhub nach links
- Seitenhub nach rechts



Vorbereitung:

- Nut 22x30 mm in der Tür
- 2 Dichtflächen an Zarge
- Glatter Boden







# Barrierefreiheit mit Nullschwelle

## Vorteile im Überblick


Die zweite Generation der Planet X3 Absenkdichtung ist hoch funktional und gleich mehrfach zertifiziert worden. Sie ist gemäss der Norm

7A/9A absolut schlagregendicht und eignet sich für einflügelige Haus- und Balkontüren.



1. «Stolperschwelle» vermeiden
2. 7A-zertifiziert: Keine Entwässerungsrinne notwendig, Kosten sparen

3. Einfach zum Nachrüsten: Planet F140 Click-Schwelle (oben) oder Planet F130 Click-Schwelle für Niveausgleich (unten)
4. Planet F120 Click-Schwelle – extrem flach, für Renovation und Neubau



### Einrichten:

- Einfache Ersteinstellung
- Passt für alle Bodenlücken von 5–12 mm
- Einstellbarer Seitenhub: 2–6 mm
- Passt bei allen Türfalten
- Schnelles Nachstellen
- Einfach kürzbar: Durch das neue innovative Schnellklemmsystem dauert die Inbetriebnahme wenige Minuten

Überzeugt durch Wärmedämmung und Isolierung: der Einbau ist energie- und kosteneffizient

# Planet X3: Technische Merkmale

Profil: **22 x 30 mm**, Dichtungshöhe: **5 – 12 mm**, Schalldämmwert: **52 dB**, schlagregensicher **7A/9A**  
**Neu: einseitig bandseitige Auslösung!**



1. Planet X3-Profil mit Haltewinkel  
 2. Planet X3 installiert in Haustür (Schlossseite)

## Wichtige Merkmale

- **Neu: einseitig bandseitige Auslösung!**
- Macht Haus- und Balkontüren schlagregensicher (**7A/9A**, ift zertifiziert)
- **Keine Entwässerungsrinne** notwendig
- 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: nach unten, nach links und nach rechts, separat einstellbar
- Dichtungshöhe **5 – 12 mm**, Seitenhub **2 – 6 mm**
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis **52 dB**
- Auslösung einseitig, bandseitig
- Hochwertige Silikonlippe
- Ab 68 mm Türstärke
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge mit Planet Kürzset X3
- Vereinfachtes Kürzverfahren, neu geklemmt statt verklebt
- 2 Jahre Garantie


## Ausführungen / Optionen

- Planet **X3-RD-52 dB**, rauchdicht, kürzbar
- Planet **X3-RD-52 dB**, rauchdicht, auf Mass, einbaufertig
- Sonderausführungen auf Anfrage

## Notwendiges Zubehör

- Montageset X3 (inklusive)
- Eckplattenset X3

## Türarten mit Planet X3



## Technische Daten




<b>Material des Profils</b>	Aluminium, 22x30 mm
<b>Nutgröße</b>	22,5 mm breit und 30 bis 32 mm tief
<b>Dichtungsprofil</b>	hochwertiges Silikon
<b>Dichtungshöhe / Seitenhub</b>	5 – 12 mm / 2 – 6 mm
<b>Schlagregen</b>	7A/9A, 300 Pa, Klassifizierung nach DIN EN 12208 Prüfverfahren nach DIN EN 1027
<b>Schalldämmwert</b>	bis 52 dB bei Luftabstand 7 mm
<b>Hubregulierung</b>	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
<b>Seitenhubregulierung</b>	an Stirnseite mit 4 mm Inbus-Schlüssel
<b>Lagerlängen</b>	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
<b>Sonderlängen</b>	auf Anfrage
<b>Auslösung</b>	einseitig, bandseitig
<b>Kürzbar</b>	max. 125 mm
<b>Befestigung</b>	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben
<b>Prüfzeugnisse</b>	auf Anfrage



# Ausführungen, Optionen, Zubehör




- Planet Montageset X3 für Holztüren (Standard)
- Planet Montageset X3 für Metalltüren (optional)
- Planet Kürzset X3, neu mit Schnellklemmsystem (Standard)
- Planet Kürzhilfe X3 für einfachen Zuschnitt der Silikonlippe (optional)



- Planet Eckplattenset X3, Aluminium, mit Auflaufschräge, 29 x 55 mm (optional)
- Planet Eckplattenset X3, Edelstahl, mit Auflaufschräge (optional)  
Typ 1: 29 x 55 mm  
Typ 2: 39 x 55 mm  
Typ 3: 49 x 55 mm
- Einbaubeispiel Eckplatten-set X3, Aluminium, montiert an Zarge

## Bestellangaben | Ausführungen



**Planet X3 - RD - 52 dB - kürzbar, einseitige Auslösung** inkl. Planet Kürzset X3 und Planet Montageset X3 für Holztüren



Ausführung <b>kürzbar</b>		Art.-Nr.
mm	mm	
✓ 960	>835	206096
✓ 1085	>960	206109
✓ 1210	>1085	206121
✓ 1335	>1210	206134
✓ 1460	>1335	206146

**Planet X3 - RD - 52 dB - auf Mass, einbaufertig, einseitige Auslösung** inkl. Planet Montageset X3 für Holztüren



Ausführung <b>auf Mass</b>		Art.-Nr.
mm	mm	
✓ 960 - 835		209096
✓ 1085 - 960		209109
✓ 1210 - 1085		209121
✓ 1335 - 1210		209134
✓ 1460 - 1335		209146

## Zubehör | Optionen

	Art.-Nr.
<b>Planet Montageset X3 für Holztüren</b> inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben	900096
<b>Planet Montageset X3 für Metalltüren</b> inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben	900097
<b>Planet Eckplattenset X3, Aluminium</b>	900136
<b>Planet Eckplattenset X3, Edelstahl</b> Typ 1; 29 mm breit	900137
<b>Planet Eckplattenset X3, Edelstahl</b> Typ 2; 39 mm breit	900954
<b>Planet Eckplattenset X3, Edelstahl</b> Typ 3; 49 mm breit	900955
<b>Planet Kürzset X3</b>	902110
<b>Planet Kürzhilfe X3</b>	900930

## Ausschreibungstext

**Planet X3 - RD (rauchdicht) - 52 dB - einseitig bandseitige Auslösung!**


Automatische Türabsenkung **Planet X3 - RD / 52 dB**, gegen Schlagregen (**7A/9A**, ift zertifiziert) für Schall- und Rauchschutztüren, einseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, 3 Dichtbewegungen: Dichtung nach links, nach unten und nach rechts ein- und nachstellbar, Dichtungshöhe 5 - 12 mm, Seitenhubeinstellung 2 - 6 mm, zum Einnuten bündig oder 2 mm tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 22 x 30 mm

Hinweis: Planet X3 mit beidseitiger Auslösung ist auf Anfrage weiterhin erhältlich.

# Planet F Click-Schwellen

## Modulares System für mehr Gestaltungsspielraum

Besonders komfortabel ist die Verbindung zwischen der Absenkdichtung Planet X3 mit einseitiger Auslösung und dem modularen Click-Schwellen-System: Dank des innovativen Baukastensystems lässt sich die Planet F Click-Schwelle in diversen Varianten mit der Planet X3 Absenkdichtung kombinieren. Die thermisch getrennte Flachselle kann mit hohen Lasten überfahren werden und schafft durch die echte Nullschwelle einen optimalen Übergang zwischen Innen und Aussen.




# Planet F Click-Schwellen: Übersicht

## Für jede Tür die passende Schwelle


### Wichtige Merkmale

- Keine Stolperschwelle
- Einfaches Click-System
- Ideal für Neubau und Renovation
- Unsichtbare Verschraubung
- Thermische Trennung
- Optimiert für die Anwendung mit Planet Absenkdichtungen, frei positionierbare Dichtfläche




### Planet F120

- Extrem flach, ideal für Neubau
- Bodeneinlass nur 5 mm




### Planet F140

- Aufgesetzt, ideal für Renovation
- Kein Bodeneinlass notwendig



### Planet F130

- Ideal für Niveaueinrichtung



# Planet F120 Click-Schwelle

Bodenschwelle, extrem flach, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / 2x Flachprofil



Planet F 120  
Click-Schwelle für  
extrem flachen Über-  
gang zwischen innen  
und aussen




Planet F 120  
Click-Schwelle mit  
Zargendichtung,  
ideal für Anwendung  
bei Neubau



## Technische Daten

Farbe	farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Aluminiumprofil	
Längen	1190 mm / per lfm
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Befestigung	Schrauben oder kleben
Material	Aluminium, Kunststoff
Schwellenhöhe	2,5 mm
Bodeneinlass	5 mm



## Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Planet F120 Click-Schwelle	1190	254119
inkl. Montageset	per lfm (<6000)	254600
Zargen-Dichtset	-	902241

# Planet F140 Click-Schwelle

Bodenschwelle, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / 2x Rampenprofil




Planet F 140 Click-Schwelle mit barrierereduzierter Höhe, ideal für Renovation da kein Bodeneinlass notwendig



Planet F 140 Click-Schwelle mit Zargendichtung, ideal für Anwendung bei Neubau

## Technische Daten

Farbe Aluminiumprofil	farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Längen	1190 mm / per lfm
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Befestigung	Schrauben oder kleben
Material	Aluminium, Kunststoff
Schwellenhöhe	7,5 mm
Bodeneinlass	nicht notwendig



## Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Planet F140 Click-Schwelle inkl. Montageset	1190	252119
	per lfm (<6000 )	252600
Zargen-Dichtset	-	902241

# Planet F130 Click-Schwelle

Bodenschwelle, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / Flachprofil / Rampenprofil



Planet F 130  
Click-Schwelle, ideal  
für Niveaueausgleich  
zwischen innen und  
ausßen




Planet F 130  
Click-Schwelle mit  
Zargendichtung,  
ideal für Anwendung  
bei Neubau



## Technische Daten

Farbe Aluminiumprofil	farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
Längen	1190 mm / per lfm
Kürzbar	ja
Thermische Trennung	ja
Befestigung	Schrauben oder kleben
Material	Aluminium, Kunststoff
Schwellenhöhe	Rampe min. 7,5 mm



## Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
Planet F130 Click-Schwelle	1190	253119
inkl. Montageset	per lfm (<6000)	253600
Zargen-Dichtset	-	902241

# Schwellen von Gutmann und HEBGO

Bodenschwellen, thermisch getrennt



## Gutmann WESER ZERO

Schwellenprofil: **128/138 mm breit**, Einbaubreite: **78/88 mm**





### Wichtige Merkmale

- Thermisch getrennte Flachschwelle
- Barrierefreie Nullschwelle
- Keine Entwässerungsrinne notwendig
- Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen
- Für Renovation und Neubau
- Für 78 mm und 88 mm Zargen
- Bodeneinlass 18 mm
- Auch für auswärts öffnende Türen

### Technische Daten

<b>Material/ Farbe des Profils</b>	PVC / Aluminium, farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
<b>Kürzbar</b>	ja
<b>Thermische Trennung</b>	ja
<b>Bodeneinlass</b>	18 mm, 78/88 mm breit



### Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
<b>Gutmann WESER ZERO 78</b>	1190	250119
Einbaubreite: 78 mm	per lfm (<6000 )	250600
<b>Gutmann WESER ZERO 88</b>	1190	251119
Einbaubreite: 88 mm	per lfm (<6000 )	251600

## Nullschwelle HEBGO 187

Schwellenprofil: **124 mm breit**, Einbaubreite: **70 mm**




### Wichtige Merkmale

- Thermisch getrennte, barrierefreie Nullschwelle
- Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen, breiter Trittbereich aus farblos eloxierten Aluminiumprofilen
- Keine sichtbaren Schrauben durch verdeckte Montage
- In Verbindung mit hochwertigen Absenkdichtungen (Planet X3) ist eine Schlagregensicherheit bis 7A erreichbar.
- Für Renovation und Neubau
- Für mindestens 36 mm Zargen, Bodeneinlass nur 18 mm
- Auch für auswärts öffnende Türen

### Technische Daten

<b>Material/ Farbe des Profils</b>	PVC / Aluminium, farblos eloxiert EV1 (Aluminium)
<b>Kürzbar</b>	ja
<b>Thermische Trennung</b>	ja
<b>Montage</b>	Grundkörper verschraubt, Seitenteile verklebt mittels Nut im Aluminium



### Bestellangaben | Ausführungen

	Länge mm	Art.-Nr.
<b>Nullschwelle HEBGO 187</b>	1100	Fachhandel
erhältlich im Fachhandel	2500	Fachhandel

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Sicherheitssysteme  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Tel. +41 44 787 34 34  
[www.assaabloyopeningsolutions.ch](http://www.assaabloyopeningsolutions.ch)

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Schlosstechnik  
Laufenstrasse 172  
CH-4245 Kleinlützel  
Tel. +41 61 775 11 11  
[www.assaabloyopeningsolutions.ch](http://www.assaabloyopeningsolutions.ch)

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Standort Westschweiz  
Z.I. Le Trési 9B  
CH-1028 Préverenges  
Tel. +41 21 811 29 29  
[www.assaabloyopeningsolutions.ch](http://www.assaabloyopeningsolutions.ch)

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Absenkrichtungen & Fingerschutz  
Neustadtstrasse 2  
CH-8317 Tagelswangen  
Tel. +41 43 266 22 22  
[www.planet.ag](http://www.planet.ag)

