

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01178**
Artikel-Bezeichnung **STYLE HOT CHILI**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, rot, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> rot
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> angeraut	<input checked="" type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	≤ 80 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation		
	Sodium Hydroxide 40%	K	6	> 480 min	15,1 %		
	Hydrogen Peroxide 30%	P	2	> 30 min	-74,7 %		
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyde 37%	T	5	> 240 min	24,0 %		
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	5	5	5	5	5	5	5

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01178**
 Artikel-Bezeichnung **STYLE HOT CHILI**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, rot, unsteril

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4044941026633	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941026640	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941026657	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941026664	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941026671	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	14819749	
PZN Unterpackung Gr. S	14819726	
PZN Unterpackung Gr. M	14819703	
PZN Unterpackung Gr. L	14819695	
PZN Unterpackung Gr. XL	14819732	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	215 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	60 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	340 g	400 g
S	360 g	420 g
M	380 g	440 g
L	410 g	470 g
XL	450 g	510 g
XXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941026688	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941026695	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941026701	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941026718	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941026725	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	315 mm	
Breite	255 mm	
Höhe	230 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	4.000 g	4.500 g
S	4.200 g	4.700 g
M	4.400 g	4.900 g
L	4.700 g	5.200 g
XL	5.100 g	5.600 g
XXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	199 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	360 kg	385 kg
S	376 kg	401 kg
M	392 kg	417 kg
L	416 kg	441 kg
XL	448 kg	473 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 2
 Datum: 05. 02.2019
 Ersteller: Imke Tiralongo

