



Opis:

Pojemnik euro Basicline 300 x 400 mm bez pokrywy, PP, z 2 uchwytami otwartymi, zoptymalizowany do wymiarów palety – wszystkie wielkości są wzajemnie kombinowalne i mogą być między sobą sztap

- idealnie pasuje do logistyki transportowej i magazynowej (np. do przenośników)
- z dwoma uchwytami lub zagłębieniami do chwytania
- wysoka obciążalność sztaplowania, udaroodporność i stabilność kształtu (udźwig 20 kg / obciążenie stosu 300 kg)
- zamknięte, stabilne denka i ścianki boczne
- Wymiary pojemnika są zgodne z europaletą (120 x 80 cm)
- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- nadają się do przechowywania żywności – wygodne do czyszczenia – odporne na temperaturę: od -20 °C do +80 °C
- na zapytanie: indywidualny kolor:, wykonanie z materiałów przewodzących (kolor: czarny)
- oddzielne akcesoria: jasnoszara pokrywa nakładana, nr art. 417410 (możliwość sztaplowania także z pokrywą)
- t = głębokość=300 mm b = szerokość=400 mm h = wysokość=220 mm
- Wymiary wewnętrzne: 268x367x217 mm
- pojemność 20,8 l

Informacje:

Produkt

Numer produktu	417402
GTIN	4007228417388
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	jasnoszary
Objętość w l	20,80
Masa (kg)	1,02
D x S x W (mm)	300 x 400 x 220

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
---------------------------	----------

Masa brutto OJ (kg)	1,02
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	80
Liczba warstw	10
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,35

kartony/warstwa	8
Masa (kg)	101,6