



## Beschrijving:

Ballonflessen 10 liter zonder schaalverdeling, natuurlijke kleur, bijzonder dikwandig, uit breukvast polyethyleen

- grote opening  $\varnothing$  50 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- onverliesbare schroefdop
- goed bruikbaar als reinigingsjerrycan
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- UV-bescherming voor een lange levensduur
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aflatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aflatkranen (art.-nr. 550100 + 560100), hoekventielen (art.-nr. 520100 + 520700)
- Reserveonderdelen: Draagbeugels of draaggrepen, schroefdop  $\varnothing$  65 mm en stoppenset bestaande uit schroefstoppen en 2 afdichtingen
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- $\varnothing$  van de vulopening = 50 mm / a = schroefdraad buiten- $\varnothing$  = 65 mm
- Diameter d=210 mm / Hoogte h=427 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>823400</b>
GTIN	<b>4007228704990</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>4</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Volume in L	<b>10</b>
Gewicht (kg)	<b>0,88</b>
D x B x H (mm)	<b>210 x 210 x 427</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>4</b>
D x B x H (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

Brutogewicht VE kg	<b>4,12</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>16</b>
Aantal lagen	<b>4</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>4</b>
Gewicht (kg)	<b>85,92</b>