


ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF) patchkabel, wit, 0,3 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.1316 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.1316 |
| EAN (een stuk) | 7611990193226 |

roline
Designed for Professionals



Kant en klaar (PiMF) afgeschermde Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm. .

Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel
- 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Cat.6 STP /Class E in- en opbouwdozen
- 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Cat.6 STP /Class E 19" patchpanel grijs of zwart
- 21.15.0835 ROLINE S/FTP Cat.6 patchkabel

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties

| | |
|----------------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | S/FTP Patchkabel |
| Kleur | wit |
| Lengte | 0.3 m |
| Afschermings type | SFTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6 / Class E |
| Impedantie | 100 Ohm |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kleur (Tule) | wit |
| Kabel LSOH | nee |
| Connector type RJ45 | Standaard |