

## Cemo Frostschutzmittelrolley

Inhalt 60 l, mit Kurbelpumpe und Zapfventil, maximale Förderleistung 38 Liter pro Minute, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 530 mm

Artikelnummer: 220847



## Cemo Frostschutzmittelrolley

Frostschutzmittelrolley

- Inhalt 60 l
- mit Kurbelpumpe und Zapfventil
- maximale Förderleistung 38 Liter pro Minute
- Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 530 mm
- Schlauchlänge 2,9 m
- mit Hebe- und Ziehgriff
- Unterbau 2 Räder

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Tankanlage	Griff	Hebe- und Ziehgriff
Tankanlagentyp	Frostschutzmittelrolley	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Bedienung	manuell	Höhe	380 mm
Inhalt	60 l	Länge	900 mm
Tankanlage Ausstattung	Kurbelpumpe und Zapfventil	Breite	530 mm
max. Förderleistung l/Umdrehung	38 l/Umdrehung	Gewicht	14 kg
Schlauchlänge	2,9 m		

## Zubehör

220848



Durchflussmengenähler für Frostschutzmittelrolley, Messbereich 6 - 100 l/min,  
Anschluss 1" außen