

## Überfahrbare Pfosten

### Aus Kunststoff

Alle Modelle gehen nach dem Anfahren bzw. Überfahren wieder in ihre Ursprungsform zurück, ohne das Fahrzeug entscheidend zu beschädigen. Eine Reparatur oder ein Austausch des Pfostens entfallen.

- Aus flexiblem Polyurethan, orange/ weiß
- Mit retroreflektierenden Warnringen
- Befestigungs-Set als Zubehör, je Pfosten wird 1 Set mit 3 Dübeln und 3 Schrauben benötigt

Höhe mm	300	450	750	1000
1 Stück	530381	523843	523846	530384
ab 5 Stück	---	---	---	---
ab 10 Stück	---	---	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>				
<b>Befestigungs-Set</b>	532334	---	---	---



Flexibel beim An- und Überfahren



Unbeschadet nach dem An- und Überfahren

## Selbstricht-Pfosten

### Aus Stahl-Rundrohr

Der Pfosten neigt sich zur Seite, wenn er durch einen PKW angefahren wird und kehrt danach durch die eingebaute Feder wieder in seine Ausgangsstellung zurück.

- Aus Stahlrohr, feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß
- Mit retroreflektierenden roten Warnringen
- Pfosten Ø 76 mm, Höhe über Flur 900 mm, Bodenplatte Ø 165 mm, Neigungswinkel max. 30°
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

361756

---

## Signal-Pfosten

### Aus Kunststoff-Rundrohr

In fester oder herausnehmbarer Ausführung

- Aus hochfestem, gegen Witterungseinflüsse resistentem Spezialkunststoff, durchgefärbt weiß
- Mit retroreflektierenden roten Warnringen
- Pfosten Ø 60 mm, Höhe über Flur 900 mm
- **Feste Ausführung** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte 200 x 200 mm
- **Herausnehmbare Ausführung** mit Bodenhülse

<b>Zum Einbetonieren</b>	360855	---
<b>Mit Bodenplatte</b>	361654	---
<b>Herausnehmbar</b>	361665	---

## Stilpoller

### Mit Halbkugel-Kopf

Für eine funktionelle und optisch ansprechende Absperrung. In fester oder herausnehmbarer Ausführung.

- Aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet schwarzgrau RAL 7021
- Zierkappen und Zierringe aus Aluminium-Guss
- Gesamthöhe 1160 mm, Höhe über Flur 900 mm
- **Feste Ausführung** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- **Herausnehmbare Ausführung** mit Bodenhülse, optional verschließbar durch Dreikantschlüssel, 1 Schlüssel pro Lieferung inkl.
- Zylinderschloss auf Anfrage



Ausführung	fest		herausnehmbar	
Befestigung	einbetoniert	Bodenplatte	Bodenhülse	Bodenhülse/Schloss
[1] Vierkantröhre 70 x 70 mm	303294	303308	303319	303341
[2] Rundrohr Ø 76 mm	303352	303363	303374	303385
[3] Rundrohr Ø 102 mm	303396	303421	303432	303443



### Direkt mitbestellen

#### Stahlkette

- Feuerverzinkt, RAL 7021
- Ø 5 x 36 mm
- Preis pro lfm.

646745 ---

#### Ketten-Schnellverschluss

- Mit Schraubverschluss
- Verzinkt, RAL 7021
- Ø 7 x 52 mm

• **VE = 10 Stück**, Preis pro VE  
647486 ---

#### Aufpreis Ösen

- Preis pro Stück  
647497 ---