

## Halogenlampe Xenon AGL-Form 60x109mm, E27 240V 70W klar

Artikel-Nr. 42863

Lampenleistung: 70 W  
 Lampenspannung: 240 - 240 V  
 Lichtstrom: 1190 lm  
 Sockel: E27  
 Lampenform: Standard  
 Gedrehtes Glas: Nein  
 Durchmesser: 60 mm  
 Gesamtlänge: 109 mm  
 UV-Schutz: Nein  
 Brennstellung: beliebig  
 Infrarottechnik: Nein  
 Ausführung: klar  
 Farbtemperatur: 2700 K  
 Energieeffizienzklasse: C  
 Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h



Halogenlampe Xenon AGL-Form 60x109mm Xenon Halogen-Allgebrauchslampe, E27, klar, Import. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Sofortstart, volle Lichtausbeute nach dem Einschalten. Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen. Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: C  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 70  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 15000  
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Lichtstromerhalt: 80  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 04.02.2014 08:36:16



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.