



Prevista Dry-WC-Element für Stützgriffe

**Keramikhöhe verstellbar
1120 mm**

- ausgestattet mit Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36
- optional zusätzlich bestellbar Prevista Dry-Abstützungsset Modell 8570.37
- kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, Keramikhöhe variabel verstellbar, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei

Ausstattung

Rahmen pulverbeschichtet (40x40), UP-Spülkasten 3H, Kondenswasserdämmung für Spülkasten halogenfrei nach DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform, Befestigungs-Elemente für Stützgriffe links und rechts vom WC-Element, Spülstromdrossel, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R $\frac{1}{2}$ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP

Hinweis

Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

Modell 8874.9

Artikel 793 074

Eigenschaften

Werkseinstellung Kleinspülmenge	ca. 3 l	
Einstellbereich Kleinspülmenge	ca. 2–4 l	
Werkseinstellung Großspülmenge	ca. 6 l	
Einstellbereich Großspülmenge	ca. 3,5–7,5 l	
Belastung max.	400 kg	
Ausladung max.	700 mm	
Bauhöhe	BH	1120
Breite	B	910
Höhenverstellbar	HVB	330–390 mm
Gewicht	29000 g	

Datenblatt



**Prevista Dry-WC-Element
für Stützgriffe
Keramikhöhe verstellbar
1120 mm
Modell 8874.9
Artikel 793 074**

Eigenschaften

Volumen	230520 cm ³
Werkstoff	Stahl, PE