




## H-POL TWIN 30

Wege- und Standleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, anthrazit, L/B/H 16,5/16,5/36 cm

Indirekt abstrahlende Standleuchte H-POL DOUBLE bestehend aus Aluminium und Kunststoff. Mit ihrer Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Durch die beiden 8W LED eignet sich die Leuchte ideal als Wegeleuchte. Das Produkt ist zum Bodeneinbau und Durchverdrahtung vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber bereits verbaut ist.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	232175
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	18
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	18 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	17 A
Dauer Einschaltstrom	35 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	anthrazit
CRI	80

## Lichtquelle

916611	
--------	---

## Zubehör

232195	EINBAUTOPF , für H-POL Wege- und Standleuchte, anthrazit
--------	--

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	0
Länge	16.5 cm
Breite	16.5 cm
Höhe	36 cm
Nettogewicht	1.642 kg
Bruttogewicht	2.227 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	11.8 cm
Einbaubreite	11.8 cm
Einbautiefe	10 cm
BIG WHITE Seite	677