

# LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Euromicron LC/LC, 10 m

Numéro d'article	21.08.2160	<b>LEONI</b>
Constructeur	LEONI	
Référence constructeur	21.08.2160	



**LSOH**

## Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC Euromicron: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, fêrule céramique, beige
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

### Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	10 m
Nombre de fibres	2

Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	50/125µm OM4
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Type de connecteur face 2	LC
Embout de soulagement en aramid	oui
Câble LSOH	oui
Résistance à la pression	400 N
Résistance à long terme (en N/cm <sup>2</sup> )	200 N/dm
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	260 mm
Poids du paquet	0.136 kg