

Artikelnummer: 129909

Kurzbeschreibung: Plattenwagen 1600 x 800 mm, Tragkraft 500 kg

Langbeschreibung: Plattenwagen 1600 x 800 mm, Tragkraft 500 kg: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummibereifung mit Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand 90 mm. Ladefläche: B 1600 x T 800 mm Außenmaß: B 1740 x T 800 mm Ladeflächenhöhe: 310 mm Tragkraft: 500 kg Rad ø: 200 mm Eigengewicht: 58 kg Einsteckbügel bitte separat bestellen.



EAN/GTIN: 4250448503410