

Artikelnummer: 156877

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8152, 1
Schublade, 1 Tür, B 1500 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8152, 1
Schublade, 1 Tür, B 750 bis 2000 mm, Tiefe 700
oder 900 mm: Dieses Modell der Werkbank Serie
8152 besitzt eine Schublade und eine abschlie-
ssbare Tür. Dabei ist die Werkbank Serie 8152 mit
einer Tiefe von 700 oder 900 mm und in vielen
Breiten ab 750 mm bestellbar. Die Werkbank Serie
8152 bietet in dieser Ausführung viel Ablagefläche.
Dafür stehen Ihnen eine 180 mm hohe Schublade
sowie eine 360 mm breite und abschlie ssbare Tür
zur Verfügung. Hinzu kommt der 4-seitige
Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Die
Schublade hat eine Tragkraft von 100 kg. Die Tür lässt sich um 180 Grad öffnen.
Insgesamt trägt die Werkbank Serie 8152 eine Flächenlast von 1250 kg. Die Arbeitsplatte
der Werkbank ist rund 40 mm stark, ihre Oberfläche geschliffen und geölt. Sie erhalten die
Werkbank wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm. In den Breiten haben Sie die
Auswahl zwischen 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm. Die Werkbank Serie 8152 wird
vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche
geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schwei sskonstruktion (Tiefe 650 mm)
mit Gestellfü ssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfü sse mit
Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der
Arbeitsplatte 1 Schubladen: 1 x 180 mm Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen:
Auszug 90 Prozent 1 Tür: 1 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende
Federscharniere ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Zentralverriegelung:
Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010
Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250,
1500 oder 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376973269