

**Artikelnummer:** 157592

**Kurzbeschreibung:** Werkstattwagen, 103 tlg., Stahlblech/ABS, 7 Schubladen, mit Handgriff, Zentralverriegelung

**Langbeschreibung:** Werkstattwagen, 103 tlg., Stahlblech/ABS, 7 Schubladen, mit Handgriff, Zentralverriegelung: Dieser 103-teilige Werkstattwagen aus Stahlblech und ABS ist mit sieben Schubladen ausgestattet und verfügt über einen praktischen Handgriff. Verschließen lässt sich der Wagen per Zentralverriegelung. Mit diesem hervorragend ausgestatteten Werkstattwagen erhalten Hobbyhandwerker und Profis einen umfangreichen Satz an Werkzeugen in hochwertiger Ausführung. Diese robusten, beständigen Werkzeuge sind zum Beispiel im Rahmen der Autoreparatur sehr nützlich. Zum 103-teiligen Sortiment gehören Ringmaulschlüssel, Steckschlüssel und Schraubendreher sowie Zangen und Stiftschlüssel in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die Aufbewahrung der Teile erfolgt in sieben robust konstruierten Schubladen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg und kugelgelagerten Führungsschienen. Weitere Verstaumöglichkeiten ergeben sich auf der Auflage mit Kleinteilfächern. Zudem liefert der Hersteller zehn Schubladeneinteiler für eine bessere Organisation der Werkzeuge mit. Bei Bedarf lassen sich an einer Schlüsselochung am Seitenblech weitere Halterungen befestigen. Der Wagen lässt sich bequem per Handgriff und über die vier Rollen aus stabilem Polypropylen rangieren. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Kantenschutz an allen Seiten und eine Auszugssperre, die das Kippen des Wagens verhindert. Inhalt: Ringmaulschlüssel 6-22mm, DIN 3113, 12 tlg. 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18 19 22 1/2" Steckschlüssel-Garnitur, 6-kant, DIN 3124, 29-tlg. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 13 17 mm 1/2" Zündkerzen-Einsatz 16 21 mm 1/2" Kardan-Gelenk, DIN 3123 C 1/2" Verlängerung, DIN 3123 B, 125 250 mm 1/2" Übergangsteil 3/8a" 1/2", 1/2" 1/2a" 1/2", 1/2" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne, DIN 3122 D, 250 mm Schraubendreher, 4-tlg. Werkstatt-Schraubendreher 3 x 75 5 x 75 mm PH Schraubendreher PH0 PH1 Zangen, 5-tlg. Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 180 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 250 mm Seitenschneider 145 mm 1/4" Steckschlüsselgarnitur, 36-tlg. 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4a" 1/2", 1/2" PH Schraubendreher-Einsatz PH1 PH2 1/4a" 1/2", 1/2" Schraubendreher-Einsatz 4 5,5 mm 1/4a" 1/2", 1/2" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3 4 5 6 mm 1/4a" 1/2", 1/2" TR Schraubendreher-Einsatz TX20 TX25 TX27 TX30 1/4a" 1/2", 1/2" Kardan-Gelenk 1/4a" 1/2", 1/2" Verlängerung 50 100 mm 1/4a" 1/2", 1/2" Adapter-Gleitstück 3/8a" 1/2", 1/2" 1/4a" 1/2", 1/2" Steckgriff mit 1/4a" 1/2", 1/2" Antriebsvierkant 1/4a" 1/2", 1/2" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne 140 mm Sechskant-Stiftschlüssel 1,25 1,5 2 2,5 3 mm Stiftschlüssel, 2-tlg. Inbus--Stiftschlüssel-Satz 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm TORX--Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 Weitere Details: 103 Teile (Ringmaulschlüssel 6-22 mm, Steckschlüssel-Garnitur --1/2" 29-teilige, Steckschlüssel-Garnitur --1/4" 36-teilige, 4-teilige Schraubendreher, 5-teilige Zangen, Stiftschlüssel) 7 Schubladen mit 35 kg Tragfähigkeit, Vollauszug und kugelgelagerten Schienen Stahlblech mit Pulverbeschichtung Seitlicher Kantenschutz Verschließbar per Zylinderschloss



**EAN/GTIN:** 4017467467143