


DIGITUS®

## Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF) - Sets


- **Stecker RJ45:** 2x RJ45, Kat. 6, transparent rot gefärbt, mit Metallschirmung
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 27/7, Kat.6, twisted pair, 100 Ohm, halogenfrei
- **Kabelschirmung:** S/FTP Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmt
- **Mantel:** LSOH
- **Kabelbedruckung:** Längenkennzeichnung auf den Hauben
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- **Unterstützt:** 1 Gigabit Ethernet und PoE+
- **Adern-Material:** Kupfer
- **getestet nach dem ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 Standard**
- **Farbe Kabel:** blau, grau (RAL 7044), grün, rot, schwarz, gelb / **Farbe Stecker:** rot
- **Verpackung:** 10 Stück im Polybag, Abgabe nur in ganzen VE's

### Anwendungsbeispiele:


- hervorragend für die Benutzung in Routern, Switchen, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten




Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), blau



Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), gelb



Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), grau



Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), grün



Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), rot



Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), schwarz



Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel, Set	Kat.6	S/FTP	blau	blau	0,25 m		DK-16440025-B10	11006961
		S/FTP	blau	blau	0,5 m		DK-1644005-B-10	11006968
	Kat.6	S/FTP	blau	blau	1,0 m		DK-1644010-B-10	11006974
		S/FTP	blau	blau	2,0 m		DK-1644020-B-10	11006981
	Kat.6	S/FTP	blau	blau	3,0 m		DK-1644030-B-10	11006988
		S/FTP	blau	blau	5,0 m		DK-1644050-B-10	11006995
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	0,25 m		DK-16440025-Y10	11006966
		S/FTP	gelb	gelb	0,5 m		DK-1644005-Y-10	11006972
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	1,0 m		DK-1644010-Y-10	11006979
		S/FTP	gelb	gelb	2,0 m		DK-1644020-Y-10	11006986
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	3,0 m		DK-1644030-Y-10	11006993
		S/FTP	gelb	gelb	5,0 m		DK-1644-050-Y10	11007036
	Kat.6	S/FTP	grau	grau	0,25 m		DK-1644-0025-10	11006960
		S/FTP	grau	grau	0,5 m		DK-1644-005-10	11006967
	Kat.6	S/FTP	grau	grau	1,0 m		DK-1644-010-10	11006973
		S/FTP	grau	grau	2,0 m		DK-1644-020-10	11006980
	Kat.6	S/FTP	grau	grau	3,0 m		DK-1644-030-10	11006987
		S/FTP	grau	grau	5,0 m		DK-1644-050-10	11006994
	Kat.6	S/FTP	grün	grün	0,5 m		DK-1644005-G-10	11006970
		S/FTP	grün	grün	1,0 m		DK-1644010-G-10	11006976
	Kat.6	S/FTP	grün	grün	2,0 m		DK-1644-020-G10	11006983
		S/FTP	grün	grün	3,0 m		DK-1644030-G-10	11006990
	Kat.6	S/FTP	grün	grün	5,0 m		DK-1644-050-G10	11006997
		S/FTP	rot	rot	0,25 m		DK-16440025-R10	11006964
	Kat.6	S/FTP	rot	rot	0,5 m		DK-1644005-R-10	11006971
		S/FTP	rot	rot	1,0 m		DK-1644010-R-10	11006977
	Kat.6	S/FTP	rot	rot	2,0 m		DK-1644020-R-10	11006984
		S/FTP	rot	rot	3,0 m		DK-1644030-R-10	11006991
	Kat.6	S/FTP	rot	rot	5,0 m		DK-1644-050-R10	11006998
		S/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		DK-16440025BL10	11006962
	Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	0,5 m		DK-1644-005BL10	11007616
		S/FTP	schwarz	schwarz	1,0 m		DK-1644010-BL10	11006975
	Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		DK-1644020-BL10	11006982
		S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		DK-1644030-BL10	11006989

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	Kat.6	S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		DK-1644050-BL10	11006986
		S/FTP	weiß	weiß	0,25 m		DK-16440025WH10	11006965
	Kat.6	S/FTP	weiß	weiß	0,5 m		DK-1644-005-WH-	11007758
		S/FTP	weiß	weiß	1,0 m		DK-1644010-WH10	11006978
	Kat.6	S/FTP	weiß	weiß	2,0 m		DK-1644020-WH10	11006985
		S/FTP	weiß	weiß	3,0 m		DK-1644-030WH10	11006992
	Kat.6	S/FTP	weiß	weiß	5,0 m		DK-1644050-WH10	11007032