

palette gerbable

hauteur x longueur x largeur 160 x 800 x 1200 mm, en PE régénéré

lot 3 pièce



Numéro d'article: 118499

Palette gerbable

avec semelles remplaçables

palette gerbable

- compatible rayonnages grande hauteur
- hauteur x longueur x largeur 160 x 800 x 1200 mm
- en PE régénéré
- poids 52,5 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	patins
type de palette	palette gerbable	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
matériau	PE régénéré	convient pour aliments	oui
hauteur	160 mm	Largeur d'entrée côté longueur	700 mm
longueur	800 mm	Largeur d'entrée côté largeur	575 mm
largeur	1200 mm	charge dynamique	800 kg
capacité de charge statique	1200 kg	charge dans rayonnage	400 kg
Poids	52,5 kg	adaptation aux rayonnages	compatible rayonnages grande hauteur
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	bordure de sécurité	non
revêtement extérieur	plein	emboîtable	oui
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabie de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm