

Kärcher tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière C-40

longueur de tuyau 16 m, largeur
nominale 40 mm, avec
raccordement clip

Numéro d'article: 120031



KÄRCHER









tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière

- longueur de tuyau 16 m
- largeur nominale 40 mm
- avec raccordement clip
- hauteur x longueur x largeur 260 x 640 x 590 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	équipement tuyau/tube	raccordement clip
pour appareil de nettoyage	aspirateurs eau et poussière	hauteur	260 mm
longueur de tuyau	16 m	longueur	640 mm
antistatique	non	largeur	590 mm
largeur nominale	40 mm	Poids	5,2 kg

Accessoires

119312		aspirateurs eau et poussière, puissance 2760 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 55 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119314		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1200 W, volume d'air 2x3360 l/min, volume du récipient 70 l, Largeur de travail 400 mm
119317		aspirateurs eau et poussière, puissance 3x1200 W, volume d'air 3x3660 l/min, volume du récipient 70 l, Largeur de travail 400 mm
119319		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119321		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119322		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119323		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119324		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm