

VARIOfit chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1125 x 625 mm, châssis en RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 1 armoire, 3 plateaux, hauteur x longueur x largeur 930 x 1218 x 640 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203122



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY

VARIOfit Chariot bloc-coffre

Force 400 kg










chariot-armoire

- force 400 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1125 x 625 mm
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- soubassements : 1 armoire, 3 plateaux
- hauteur x longueur x largeur 930 x 1218 x 640 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes à freins
- 12 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot-armoire	roulement	roulement à billes
charge	400 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1125 mm	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
largeur de plateau	625 mm	matériau	acier
équipement chariot	1 armoire, 3 plateaux	conducteur d'électricité	non
armoire	1 pièce	poignée	1 pièce
nombre de plateaux	3 pièce	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	930 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1218 mm	garantie	12 années
largeur	640 mm	Poids	66 kg

Accessoires

203075		tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4
203076		tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4
203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203087		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203120		roues à bandage pneumatique, pour chariot-armoire, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203724		roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg