

jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier, capacité 20 l, hauteur x largeur x profondeur 216 x 308 x 508 mm, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236232



jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier
- capacité 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 216 x 308 x 508 mm
- verrouillable avec capuchon à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- sans système d'évacuation
- avec Poignée de transport
- avec homologation UN
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptacle de sécurité	fermeture	capuchon à vis
type de réceptacle	bidon	coupe-flammes	non
type de jerrycan	jerrycan de transport	homologation	UN
capacité	20 l	compensation de vide /	oui

		surpressi	
considération comme matière dang	combustibles agressifs	Expiration	sans
matériau	acier	équipement conteneur pour produit	anneau de protection plastique sur le pourtour
surface extérieure	galvanisé // revêtu	poignée	Poignée de transport
couleur extérieure	jaune	joint	NBR
hauteur	216 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
largeur	308 mm	Poids	3,7 kg
profondeur	508 mm		