


Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q12-E-P10

Teilenummer: 558810

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	11 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	60 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Mutter	Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR