

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 23800 Rouleur de palette ESD



Pour palettes en bois et grillagées, construction renforcée en profilé soudé, avec 4 coins de centrage, revêtement époxy gris RAL 7015, 2 roues pivotantes et 2 fixes, Bandage TPE-ESD, moyeu à roulement à billes, freins sur roues pivotantes. Conformément à la norme 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation, déplacement silencieux sur sols plats. Roues non tracantes.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Longueur de surface utile (mm)	1010
Largeur de surface utile (mm)	810
Hauteur de zone de chargement (mm)	282
Longueur totale (mm)	1055
Largeur totale (mm)	855
Hauteur totale (mm)	329
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	pour palettes industrielles
Poids (kg)	33
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976238005