

## Belegstation / Pizzakühltisch KBS 900 PT

Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett- / Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.

Artikel-Nr.: 340106  
GTIN: 4059395003154



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Lieferung ohne GN Schalen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Belegstation
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	901 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1081 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Bestückung</b>	GN 1/6
<b>Behältertiefe</b>	200 mm

Anzahl Behälter	5
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	113 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt 257 l

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355  
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost KTM Serie, Saladette**  
Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355  
GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten  
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.