

## Belegstation / Pizzakühltisch KBS 900 PT

Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett- / Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippssichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.



Artikel-Nr.: 340106  
GTIN: 4059395003154



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippssichere Auflageschienen
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Lieferung ohne GN Schalen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Belegstation
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	901 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1081 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Bestückung</b>	GN 1/6
<b>Behältertiefe</b>	200 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	5
<b>Aussenmaterial</b>	CNS

Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	113 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt 257 l

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

### Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

---

### Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)