



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1735 Pakkettroller



Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen. Luchtbanden 220 x70 mm. Kunststof handgreep met antislip profiel. Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met een handgreep in- en uitklapbaar, beugel inschuifbaar. In een handomdraai is de steekwagen gebruiksklaar.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
Schepbreedte (mm)	595
Schepdiepte (mm)	450
Totale breedte (mm)	660
Totale diepte (mm)	650
Totale hoogte (mm)	1190
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	220 x 70
Uitvoering	klappbar
Wenk	Afmetingen ingeklapt: 855 x 660 x 135 (HxBxT mm)
Gewicht (kg)	12,6
Land van herkomst	Taiwan
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976017358