

ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel

AK-300138-010-S
EAN 4016032368939



USB Type-C Anschlusskabel, Type-C - C St/St, 1.0m, 3A, 480MB, 2.0 Version, sw

Zum Anschluss external USB devices (mit C socket, z. B. Tablet oder Smartphone) to the USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed)
- Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.

- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- AWG: 24/28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1 m
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- Adern Material: CU

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	400	6,50	50,00	32,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	10	0,16	30,00	20,00	1,40	840,00
Einzel-VPE	1	0,02	9,00	9,00	0,62	50,22
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	9,00	9,00	0,62	50,22

Weitere Anwendungsbilder:

