

## Productinformatie

# 41 34 165

## Klemtang



- Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal
- Zeer belastbaar
- Met stelschroef en ontgrendelingshendel
- éénhandbediening
- Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging
- Langbekklemtang met lange, smalle bekken
- Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig
- Grijpbekken: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed

### Algemeen

Artikel-nr.	41 34 165
EAN	4003773047858
Tang	verzinkt
gewicht	189 g
Afmetingen	165 x 44 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Spanwijdte rond	20 mm
Spanwijdte 4-kant	10 mm
Spanwijdte 6-kant	24 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

