

Information produit

42 44 280

Pince-étau à souder



- Avec mâchoires mobiles
- Mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé
- Serre en les équilibrant les pièces et profils encombrants à bords hauts de 40 mm maximum
- Pour serrer, fixer et tenir divers profilés
- Très résistant
- Avec vis de réglage et levier de déblocage
- Prise à une seule main
- Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance

Informations générales

Réf.	42 44 280
EAN	4003773080350
Pince	zinguée
Poids	740 g
Dimensions	280 x 145 x 32 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité de serrage carré	90 mm
---------------------------	-------

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

