

## Broszura informacyjna

# 83 30 005

## Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

DIN 5234

- Wąskie szczęki typ S
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Szczęki umożliwiające trzypunktowy chwyt, samoblokujące
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 30 005
EAN	4003773025221
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	472 g
Wymiary	245 x 41 x 18 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	35 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1 1/2 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 35 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	35 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1/2 Cal

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

