

Información sobre productos

86 05 180 T

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	86 05 180 T
EAN	4003773080121
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	260 g
Dimensiones	180 x 54 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
Posiciones de ajuste	15
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 1/2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	40 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

