

Productinformatie

95 18 225

KNIPEX StepCut® XL

Kabelscharen met getrapte snijrand



⚡ 1000 V

- Met krachtig scharnier, lange benen en geoptimaliseerde snijkanten: knipt tot 60 % gemakkelijker dan compacte kabelscharen
- Enorme capaciteit: knipt eenaderige koperen of aluminium kabels tot 35 mm², meeraderige kabels tot 70 mm² en fijnaderige kabels tot 120 mm²
- Twee uitsparingen: een snijkant om kleine en grote kabels dicht bij het scharnier te houden en voorste snijkant om zeer grote kabels stapsgewijs door te knippen
- Comfortabele bediening met één of twee handen, zelfs bij grote kabeldiameters, dankzij de geminimaliseerde scharnier breedte
- Geschroefd krachtig scharnier: sterke hefboomwerking, soepel, verstelbaar
- Slanke kop voor betere toegankelijkheid
- Met klembeveiliging voor veilig werken
- Ongeschikt voor met staal versterkte kabels, zoals ACSR
- Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca. 56 HRC

Algemeen

| | |
|--------------------|---|
| Artikel-nr. | 95 18 225 |
| EAN | 4003773089964 |
| Schaar | gebruineerd |
| Kop | gebruineerd |
| Benen | geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest |
| gewicht | 457 g |
| Afmetingen | 234 x 65 x 29 mm |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



