

Broszura informacyjna

98 03 055

Wkrętaki nasadowe

Z rękojęcią wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojęć o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojęć zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V Ⓞ

Ogólna	
Nr art.	98 03 055
EAN	4003773026082
Szczypce	czernione
rękojęć	Rękojęć dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	87 g
Wymiary	232 x 29 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	5,5 mm
Maks. długość rękojęć	107 mm
Średnica główki d	11 mm
Długość ostrza	125 mm
izolowane wg VDE	ja

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych